

VW3A31407

Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, bemeneti EMC szűrő, 3 fázisú, 47A, ATV212-ATV320 frekvenciaváltóhoz



Fő jellemzők

Termékválaszték	Altivar
Termék vagy alkatrész típusa	EMC bemeneti szűrők
Termékcsalád kompatibilitása	Lexium 15 Lexium 28 Altivar Machine ATV320 Altivar 212 Altivar 31C Altivar 32 Allen-Bradley Micro Logix
Termékkompatibilitás	Szervohajtás LXM23 motor: 7,5 kW ATV212HD11N4 ATV212HU55M3X ATV212HU75M3X ATV212HU75N4 ATV31CU55N4 ATV31CU75N4 LXM05AD57N4 LXM05BD57N4 LXM05CD57N4 ATV312HU55M3 ATV312HU75M3 ATV312HU55N4 ATV312HU75N4 Frekvenciaváltó ATV320...C motor: 5,5 kW, 200...480 V három fázis Frekvenciaváltó ATV320...C motor: 7,5 kW, 200...480 V három fázis
Termék specifikus alkalmazás	Rádió interferencia bemenet szűrő
[In] névleges áramerősség	47 A
Termikus veszteségek	1,9 W esetén ATV21HU75N4 19,3 W esetén ATV31CU55N4 3,7 W esetén ATV21HU55M3X 3,9 W esetén ATV21HD11N4 6,8 W esetén ATV21HU75M3X
Fázisok hálózatszáma	Három fázis

Kiegészítő jellemzők

Villamos csatlakozás	Sorkapocs 2 x 0,5 mm ² hajlékony kábel 13 mm-es lecsupaszított véggel AWG 2...0
Meghúzási nyomaték	4,5 N.m
Maximum earth leakage current	45 MA 50 Hz 20,6 MA -48 V 60 Hz 42,8 mA -48 V 60 Hz
Power supply voltage	200...240 V 380...500 V
Tűrőhatár	+ 15 %
Nettó súly	3,15 kg

Környezet

IP védettségi szint	IP20 IP41 (jobb felső)
Relatív páratartalom	0...93 % megfelel IEC 68-2-3
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-10...50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...70 °C
Üzemi magasság	<= 1000 m áramérték csökkenése nélkül <= 1000 m nélkül 1000...4000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
Rezgési ellenállás	1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13...150 Hz) megfelel IEC 60068-2-6 1,6 mm (f= 3...13 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Szabványok	IEC 61800-3 C1. kategória

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,0 cm
1. csomag szélessége	23,5 cm
1. csomag hossza	47,0 cm
1. csomag súlya	3,001 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S06
Egységek száma 2. csomagban	22
2. csomag magassága	75,0 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	60,0 cm
2. csomag súlya	76,022 kg

Kínálat fenntarthatósága


REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Additional EMC Input Filters

Dimensions



Dimensions in mm


a	b	c	G	H	Ø
180	305	60	140	285	5.5

Dimensions in in.

a	b	c	G	H	Ø
7.09	12.01	2.36	5.51	11.22	0.22

Additional EMC Input Filter

Mounting the Filter under the Drive



Mounting the Filter next to the Drive

