



Fő jellemzők

Termékválaszték	SPW100
Termék vagy alkatrész típusa	Érzékelő
Sensor model	SPW108-D
Mérés típusa	Differential pressure
Készülék alkalmazás	Pump and compressor differential pressure Chiller differential pressure monitoring
Analóg kimenettípus	0...10 V DC
Burst pressure	174 psig (12 bar)
Terméktanúsítványok	CE
Vezérelt folyadék	Víz
Kijelző mérete	25 x 35 mm
Fitting size	G 1/8"
Fitting type	Female
IP védettségi fok	IP65
Hely	Plant room
Rögzítés	Pipe
Mélység	40 mm
Magasság	203 mm
Nettó súly	430 g
Szélesség	65 mm
Operating current	5 mA
Pressure measurement accuracy	+/- 1 % FS
Pressure measurement range	0...58 psi (0...4 bar)
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-15...85 °C
Kábelezési technika	3-vezetékes
Calibration certificate	None
Sensor type	Ceramic Al2O3 tápellátás megléte vagy hiánya
[Us] névleges betáplálási feszültség	24 V AC 22...26 V AC 18...33 V DC
Targeted region	Europe Asia Pacific.

Kiegészítő jellemzők

Kimeneti típus	Analóg
Anyag	Rozsdamentes acél: szekrény Rozsdamentes acél: fitting
Megjelenítő típusa	LCD

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,5 cm
1. csomag szélessége	7,0 cm
1. csomag hossza	28,5 cm
1. csomag súlya	831,0 g

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen