



Egenskaber

Produkttype	Kassette
Enheds forkortelse	IHP
Overspændingsafledertype	Elektrisk netværk

Produktinformationer

Overspændingsaflederklasse	Type 2
Overspændingsafleder teknologi	MOV
Anvendes til	Surge protection device "iPRD65r" 1P Surge protection device "iPRD65r" 2P Surge protection device "iPRD65r" 3P Surge protection device "iPRD65r" 4P
Systemjording	TN TT
[Ue] Nominel driftsspænding	230 V AC 50 Hz
Nominel afledestrøm	20 kA
Maximum afladestrøm	65 kA
[Uc] maksimum kontinuerlig driftsspænding	350 V
Maksimalt [Op] spændingsbeskyttelsesniveau	<1,5 kV type 2
Lokal indikering	Flag (Hvid/rød)
Montagemåde	Plug-in
Montage tilbehør	Ind i SPD modul
Antal moduler á 9 mm	2
Højde	57 mm
Bredde	18 mm
Dybde	56 mm
Vægt	0,075 kg
Farve	Hvid (RAL 9003)
Materiale	PBT (polybutylene terephthalate)
Reaktionstid	< 25 ns

Miljø

Standarder	EN 61643-11 IEC 61643-11: 2011
Kvalitetsmærker	CE
IP kapslingsklasse	IP20 fronten:
Relativ fugtighed	5...90 %
Driftshøjde	0...2000 m
Omgivelsestemperatur under drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...85 °C

Forpakningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	2 cm
Pakke 1 Længde	7,5 cm
Package 1 Length	9 cm
Pakke 1 Vægt	100 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	12
Pakke 2 Højde	8 cm
Pakke 2 Bredde	10 cm
Pakke 2 Længde	28,5 cm
Pakke 2 Vægt	1,293 kg
Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	108
Pakke 3 Højde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Længde	40 cm
Pakke 3 Vægt	12,35 kg

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	REACH-erklæring
REACH uden SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende EU RoHS-erklæring
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil For Produkt
Cirkularitetsprofil	Oplysninger Om Udtjent Udstyr

Logistik informationer

Oprindelsesland	CN
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

Samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------