



Hauptmerkmale

Name der Reihe	Schwere Beanspruchung
Geräteanwendung	Universal-Frässchalter Standardmäßiger Gießereischalter
Kurzbezeichnung des Geräts	FT
Typ des Frontelements	Drehkopf

Zusatzmerkmale

Art der Grundplatte	Stil B
Gehäusematerial	Zinkguss
Schalterbetätigung	CW und CCW
Elektrische Verbindung	Klemmschraubenleiste AWG 22-AWG 12
Kabeleinführung	Leitungseingang, Kabelaußendurchmesser: 20 mm
Schalterfunktion	SPDT-DB
Kontaktformular	Form Z
Betrieb der Kontakte	Mit Sprungfunktion
Kontaktmaterial	Versilbertes Kupfer
Positivöffnung	Ohne
Minimales Auslösedrehmoment	0,90 Nm
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit	90 Ft/Min mit 45° Nockenwinkel, nur Hebel 50 ft/min mit 45° Nockenwinkel, nur Hebel
Auslösewinkel	0 °
Maximaler Versetzungswinkel	90 °
Wiederholgenauigkeit	+/- 0,004" 0,1 mm
Kontaktcodebezeichnung	A600 P600
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom	20 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	600 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	2200 V AC entspricht UL 2500 V AC entspricht CE 2640 V AC entspricht CSA
Kurzschlusschutz	20 A Bussmann-Klasse Kommunikationskarte KTK-R-20, Typ Unverzögert
Kontaktstatus	Geschlossen A für linksdrehende Stellung Offen A für rechtsdrehende Stellung Offen B für linksdrehende Stellung Geschlossen B für rechtsdrehende Stellung
Neigungswinkel	45 °
Operatortyp	Dauer separat zu bestellen Hebelarm mit Federrückstellung

Montage

Stoßfestigkeit	30 gn
Vibrationsfestigkeit	10 Gn (f= 10...55 Hz)
Schutzart (NEMA)	NEMA 1/2/4/12/13 entspricht UL 508
Schutzart (IP)	IP65 IP66 IP67
Schutzklasse für Stromschläge	Klasse 0
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-23...85 °C
Beschichtung	Korrosionsfeste, graue Farbe
Produktzertifizierungen	CSA[RETURN]UL-gelistet[RETURN]CE

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,89 cm
VPE 1 Breite	16,256 cm
VPE 1 Länge	7,366 cm
VPE 1 Gewicht	1,134 kg
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	10,145 kg

Nachhaltigkeit

Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Für alle Reach RoHS Anfragen kontaktieren Sie uns unter	sustainability@tesensors.com

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------