

C2534V250

Kioldóegység MicroLogic 4.2 ComPacT NSX
250 megszakítóhoz, elektronikus, beállítás
250A, 3P3d



Fő jellemzők

Termékcsalád	ComPacT new generation
Termékválaszték	ComPacT NSX100...250 new generation
Termék vagy alkatrész típusa	Kioldóegység
Kioldóegység megnevezése	MicroLogic 4.2
Kioldóegység technológia	Elektronikus
Termékcsalád kompatibilitása	Compact NS NSX250
Készülék alkalmazás	Elosztás
Pólusok megnevezése	3P
Védett pólusok leírása	3d
Kioldóegység védelmi funkciók	LSolR
Védelem típusa	L : for túlterhelés elleni védelem (tartós) So : for short time short-circuit protection with fixed delay I : for pillanatnyi rövidzár védelem R : for szivárgóáram védelem
Trip unit rating	250 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség	440 V AC 50/60 Hz
Hálózat típusa	AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Rögzített, 2 TL között

Kiegészítő jellemzők

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Állítható 9 beállítás
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	100...250 A
Long-time protection delay adjustment type tr	Rögzített
[tr] long-time protection delay adjustment range	11 S -7,2 x Ir 16 S -6 x Ir 400 s -1,5 x Ir
Termikus memória	20 perc a kioldás előtt és után
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Állítható
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd	Rögzített
Instantaneous protection pick-up adjustment type li	Rögzített
[li] instantaneous protection pick-up adjustment range	3000 A
Szivárgóáram-védelem	Integrált
Földzárlatvédelmi osztály	A osztály
Earth-leakage protection sensitivity adjustment type IΔn	Állítható

[I Δ n] earth-leakage protection sensitivity adjustment range	0,03 A 0,1 A 0,3 A 0,5 A 1 A 3 A 5 A
Earth-leakage protection specific mode	KIKAPCSOLÁS using the I Δ n rotary switch
Earth-leakage protection time delay adjustment type Δ t	Állítható
[Δ t] Earth-leakage protection time delay adjustment range	0 Ms 60 Ms 150 Ms 500 Ms 1 s
Zónaszelektív reteszelés ZSI	Nincs
Helyi jelzés	Vevő aktivitás: Villogó LED: a készülék túlmelegszik (zöld) Túlterhelés: LED 90% I _r (piros) Túlterhelés: LED 95% I _{th} (narancs) Újraindítás: COM2 LED (+32 csatornás kijelző)

Környezet

Szabványok	EN/IEC 60947-3
Áramütés védelmi osztály	II osztály
Szennyezettségi fok	3 megfelel IEC 60947-1
IP védettségi fok	IP40 conforming to MSZ EN 60529
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,5 cm
1. csomag szélessége	11,0 cm
1. csomag hossza	15,0 cm
1. csomag súlya	598,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	6,382 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ