



Principales

Gamme de produits	Acti9
Nom du produit	Acti 9 IC
Type de produit ou de composant	Interrupteur crépusculaire
Nom abrégé d'appareil	IC2000
Équipement fourni	Capteur crépusculaire à l'extérieur
Type de charge	Lampe à incandescence: 2600 W Lampe halogène: 2600 W Tube fluorescent non corrigé: 2300 VA Tube fluorescent compensé en série: 2300 VA Lampe fluorescente avec compensation parallèle: 730 VA (80 µF) Lampe fluorescente compacte: 170 W <Nbsp;2&Nbsp;W lampe LED: 30 W > 2 W lampe LED: 200 W

Complémentaires

Application de l'appareil	Bâtiment
Nombre de canaux	1
Puissance de consommation en W	0,5 W stand by
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V c.a. +10 % -15 % à 50/60 Hz
Courant commuté maximum	10 A - 250 V c.a. pf = 0,6 16 A - 250 V c.a. pf = 1
Courant commuté minimum	10 mA 230 V c.a. 100 mA 24 V c.a./c.c.
Classe d'isolation électrique	Classe II
Type de sortie	Contact sec
Précision	±0,25 s /jour 25 °C
Description des contacts	1 "F"
Temporisation	20 s marche 80 s off
Réglage de l'intensité lumineuse	2...2000 lx
Mode de raccordement	1 2,5 mm ² bornes à vis solide ou flexible avec manchon 2 0,5...2,5 mm ² bornes à vis rigide ou flexible
Support de montage	TH35 Rail DIN conforme à EN 60715
Hauteur	85,5 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	67 mm
Poids du produit	111 g
Catégorie de surtension	Classe 3
Marquage	CE
Type de commande	Par détection de la luminosité

Environnement

Température de fonctionnement	-30...55 °C
Température de l'air ambiant pour stockage/transport	-30...70 °C
Humidité relative	90 %, sans condensation
Degré de protection IP	IP20 IP55 (détecteur)
Normes	EN 60669-2-1

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,5 cm
Largeur de l'emballage 1	8,0 cm
Longueur de l'emballage 1	10,5 cm
Poids de l'emballage 1	161,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	40
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	6,89 kg
Hauteur de l'emballage 3	80 cm

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	-------------------------