



Κύριος

Σειρά	Thorsman
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Detector
Τροφοδοσία	μπαταρία 9 V 6F22

Συμπληρωματικός

Τύπος οθόνης	Ένδειξη LED
Τύπος ρύθμισης	Manual
Τοπική σηματοδότηση	Object detection ανά spotlight Πάνω edge of object detection ανά ένδειξη LED
Maximum detection depth	Stud mode: wood stud detection του 30 x 30 mm <18 mm Metal mode: iron pipe detection του 25 mm <30 mm AC mode: <50 mm για 90...250 V σε 50...60 Hz
Γλώσσα χρήστη	Αγγλική Swedish Danish Finnish Norwegian
Ύψος	150 mm
Πλάτος	66 mm
Βάθος	32 mm
Βάρος προϊόντος	165 g with battery

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,500 cm
Package 1 Width	15,500 cm
Package 1 Length	23,500 cm
Package 1 Weight	231,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,040 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	160
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	52,320 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κανονισμός REACH	 Δήλωση REACH
Χωρίς SVHC κατά REACH	Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ	Συμμορφώνεται  Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	 Δήλωση RoHS Κίνας
Πληροφορίες εξαιρέσης RoHS	 Ναι