



Κύριος

Σειρά	Thorsman
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Digital multimeter
Τροφοδοσία	μπαταρία 9 V

Συμπληρωματικός

Τύπος οθόνης	Μονόχρωμη STN LCD
Τύπος ρύθμισης	Manual
Signaling function	Low battery ανά visual
Διαθέσιμη λειτουργία	Handsfree operations Data hold function
Τύπος προστασίας	Φυσίγγιο ασφάλειας
Τύπος μέτρησης	Τάση DC: 200mV/2/20/200/600 V Τάση AC: 200/600 V Ρεύμα DC: 200μΑ/2/20/200mA/10 A Resistance: 200 Ohm/2/20/200 kOhm/2 MOhm
Κατηγορία μέτρησης	Κατηγορία III 600 V
Γλώσσα χρήστη	Πορτογαλικά Πολωνικά Ισπανικά Γερμανικό Γαλλικά Αγγλική
Ύψος	150 mm
Πλάτος	90 mm
Βάθος	40 mm
Βάρος προϊόντος	290 g with battery

Περιβάλλον

Πρότυπα	IEC 61010
---------	-----------

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,2 cm
Package 1 Width	17,4 cm
Package 1 Length	26,4 cm
Package 1 Weight	442,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm

Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,956 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κανονισμός REACH	Δήλωση REACH
Χωρίς SVHC κατά REACH	Ναι
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται Δήλωση RoHS EE
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα	Ναι
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Sustainable packaging	Yes
Κανονισμός RoHS Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας
Πληροφορίες εξαιρέσης RoHS	Ναι