



Κύριος

Σειρά	Thorsman
Όνομα προϊόντος	Thorsman 30 LED
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Λάμπα εργασίας
Πηγή φωτεινότητας	80 x SMD LED 5630 30 W

Συμπληρωματικός

Τύπος εγκατάστασης	Εσωτερικού χώρου Εξωτερικού χώρου
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	100...240 V
Τύπος δικτύου	AC
Συχνότητα δικτύου	50/60 Hz
Τύπος πρίζας τροφοδοσίας	2P + E
Πρότυπο πρίζας	Schuko/FR
Standard έξοδος	Schuko DE
Αριθμός ανοιγμάτων πριζών	1
Φωτεινή ροή	2850 lm
Διάρκεια ζωής λάμπας	50000 h
Δείκτη απόδοσης χρωμάτων	R _a =80
Γωνία δέσμης	100 °
Μονωτικό υλικό καλωδίων	Νεοπρένιο
Υλικό	TPE (θερμοπλαστικό ελαστομερές) ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο)
Ηλεκτρική σύνδεση	Ισχύς cord H07RN-F3G1.5 2 m
Ύψος	250 mm
Πλάτος	256 mm
Βάθος	109 mm
Βάρος προϊόντος	1,76 kg
Στοχοθετημένη χώρα	Γερμανία

Περιβάλλον

Περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό	Στεγανό Ανθεκτικό στην σκόνη
Βαθμός προστασίας IP	IP54
Βαθμός προστασίας IK	IK07
Σήματα ποιότητας	CE
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-25...40 °C

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12 cm
Package 1 Width	26 cm
Package 1 Length	31,5 cm
Package 1 Weight	2,013 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	 Δήλωση REACH
Χωρίς SVHC κατά REACH	Ναι
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται  Δήλωση RoHS EE
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα	Ναι
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	 Δήλωση RoHS Κίνας
Πληροφορίες εξαιρέσης RoHS	 Ναι
Περιβαλλοντικές αναφορές	 Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης