

K10C003ACH

Harmony komplet K10 drejeomskifter i plast for Ø16 eller Ø22 mm hul, 2 stillinger (0-1) 60°, 3 polet 10A



Egenskaber

Produktserie	Harmony K
Produkttype	Komplet Kam afbryder
Type nr.	K10
Konventionel friluft termisk strøm [Ith]	10 A
Montering	Forfra montage
Montage	Ø 16 or 22 mm huller
Knastomskiftergreb typ	Med front plade 30 x 30 mm
Operatørtype	Sort Greb
Låsemekanisme til drejehåndtag	Uden
Skilte type	Med metallisk legend, 0 - 1 Sort mærkning
Knastomskifterfunktion	Kontakt
Returnering	Uden
Afbrudt stilling	Med Off position
Polbeskrivelse	3P
Koblingsstillinger	Højre: 0° - 60°
IP kapslingsklasse	Kontakt blok: IP20 Betjening hoved: IP65 conforming to IEC 60529

Produktinformationer

Koblingsvinkelt	60 °
Isolationsspænding [Ui]	440 V (forureningsgrad 3) i henhold til IEC 60947-1
Mærkeeffekt i W	370 W AC-23A, 110/120 V 1 fase 750 W AC-23A, 220/240 V 1 fase
Mærkeeffekt i hp	0,33 Hp ved 110/120 V AC, 1 fase 0,75 hp ved 220/240 V AC, 1 fase
[Ie] Nominel spænding AC	10 A ved 400 V AC-1 10 A ved 400 V "AC-21A" 3 A ved 240 V AC-15 6 A ved 120 V AC-15
[Ie] rated operational strøm DC	10 A ved 24 V modstandsdygtig belastning 0,3 A ved 220 V modstandsdygtig belastning 0,7 A ved 110 V modstandsdygtig belastning
Elektrisk holdbarhed	100000000 kredsløb
Kortslutningsbeskyttelse	10 A slæde sikring, type gG
[Uimp] impulsmodstandsspænding	4 kV i henhold til IEC 60947-1
Kontaktbetjening	Langsom bryde
Elektrisk tilslutning	Captive skrue klemme terminals, fastgørelseskapacitet: 2 x 1.5 mm²
Mekanisk holdbarhed	1000000 kredsløb
Bredde	30 mm
Højde	30 mm
Dybde	88 mm
Vægt	0,045 kg

Miljø

Standarder	CENELEC EN 50013 "EN/IEC 60947-3" EN/IEC 60947-5-1
Productcertificeringer	CULus
Beskyttelsesbehandling	TC
Omgivelsestemperatur under drift	-20...55 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...70 °C
Beskyttelsesklasse	Klasse II i henhold til IEC 60536

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	10,5 cm
Pakke 1 Længde	4,1 cm
Package 1 Length	4,0 cm
Pakke 1 Vægt	64,0 g
Enhedstype af pakke 2	S02
Antal enheder i pakke 2	65
Pakke 2 Højde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Længde	40,0 cm
Pakke 2 Vægt	4,486 kg

Bæredygtighed

REACH-regulering	 REACH-erklæring
REACH uden SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)  EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller	Ja
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	 Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse	 Ja
WEEE	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Logistik informationer

Oprindelsesland	AT
-----------------	----

Garanti


Garanti	18 months
---------	-----------

Samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------

Cam Switch


Front Mounting by Ø16 mm/0.63 in. or Ø 22 mm/0.87 in. hole



- a 63 mm/2.48 in.
- e support panel thickness: 0.5 mm to 5 mm/0.02 in. to 0.2 in.

Cam Switch


Ø 16 mm/0.63 in. and Ø 22 mm/0.87 in. Panel Cut-outs




Link Positions (Factory Mounted)

Diagram for 1 to 4-pole Switches

Select the number of poles according to the product characteristics.



Marking




Angular Position of Switch



Switching Program

Diagram for 1 to 4-pole Switches

Select the number of poles according to the product characteristics.



- (1) 1-pole
- (2) 2-pole
- (3) 3-pole
- (4) 4-pole

Convention Used for Switching Program Representation

- Contact closed
- Contact closed in 2 positions and maintained between the 2 positions
- Sealed assembly for auto-maintain control
- Overlapping contacts

 Spring return position: for a switching angle of 90°, spring return is over 30° after the last position (for a maximum of 3 simultaneous contacts).

Example:

