



Fő jellemzők

Termékválaszték	ComPacT NSX100...250 new generation ComPacT NSX100...250
Készülék rövid neve	VigiPacT
Termék vagy alkatrész típusa	Vigi add-on
Készülék alkalmazás	Kábelezési eszköz adaptáció
Termékcsalád kompatibilitása	Compact NS ComPacT NSX250 new generation áramkör-megszakító Compact ComPacT NSX250 áramkör-megszakító
Pólusok megnevezése	3P
[In] névleges áram	250 A
Földzárlatvédelmi osztály	A osztály AC osztály
Szivárgóáram érzékenység beállítás típusa	Állítható
Földzárlat érzékenység	0,03 A esetén A osztály 0,1 A esetén A osztály 0,3 A esetén A osztály 0,5 A esetén A osztály 1 A esetén A osztály 3 A esetén A osztály 10 A esetén AC osztály 30 A esetén AC osztály
Szivárgóáram időkésleltetés beállítás típusa	Állítható
Dt maradvány földzárlati időkésleltetés beállítás	0 Ms 60 Ms 150 Ms 300 Ms 500 Ms 800 Ms 1,2 S 4 s

Kiegészítő jellemzők

Hálózat típusa	AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	440/480 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Szivárgóáram-védelem	Van
Maximum breaking time	800 ms
Túlfeszültség kategória	IV

Környezet

Áraműtés védelmi osztály	II osztály
Szabványok	IEC 60947-2

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	13,5 cm
1. csomag szélessége	14,3 cm
1. csomag hossza	17,3 cm
1. csomag súlya	1,104 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	40,0 cm
2. csomag hossza	60,0 cm
2. csomag súlya	13,916 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.