

# METSECT5DC200

TI áramváltó 2000/5A (52x127) klíma álló,  
gyűjtősínhez kettős szekunder kivezetéssel  
(DC)



## Fő jellemzők

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Termékcsalád                 | PowerLogic                              |
| Termék neve                  | CU                                      |
| Termék vagy alkatrész típusa | Áramtranszformátor                      |
| Szekunder áram               | 5 A                                     |
| Pontossági osztály           | 0,5 osztály -25 VA<br>1. osztály -30 VA |
| [In] névleges áram           | 2000 A                                  |

## Kiegészítő jellemzők

|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Áramtranszformátor típus                          | Összekötősínhez trópusálló      |
| Áramtranszformátor arány                          | 2000/5                          |
| [Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram | 60 kA                           |
| Dinamikus ellenállási áram                        | 2.5 Ith                         |
| Maximum safety factor                             | 5                               |
| [Ue] névleges üzemi feszültség                    | < 720 V AC 50/60 Hz             |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség              | 3 kV                            |
| Szerelési mód                                     | Belső szerelés                  |
| Rögzítés                                          | Összekötősínnek                 |
| Szélesség                                         | Külső: 125 mm<br>Belső: 55 mm   |
| Magasság                                          | Külső: 160 mm<br>Belső: 128 mm  |
| Mélység                                           | Frame : 40 mm<br>Teljes : 87 mm |
| Nettó súly                                        | 0,997 kg                        |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság           | 3 kV                            |
| Elektromos szigetelési osztály                    | B osztály                       |
| Sínek nyílása                                     | 127 x 52                        |
| Tömítő                                            | -val, -vel                      |

## Környezet

|                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| Szabványok                                          | IEC 61869-2<br>VDE 0435 |
| Terméktanúsítványok                                 | CE                      |
| IP védettségi szint                                 | IP20                    |
| Relatív páratartalom                                | 0...95 %                |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -25...50 °C             |

### Csomagolási egység

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1        |
| 1. csomag magassága                  | 13,5 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 10,5 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 17,0 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 919,0 g  |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03      |
| Egységek száma 2. csomagban          | 10       |
| 2. csomag magassága                  | 30,0 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 30,0 cm  |
| 2. csomag hossza                     | 40,0 cm  |
| 2. csomag súlya                      | 9,658 kg |

### Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                                                                                                                              |
| REACH rendelet                |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                               |
| EU RoHS irányelv              | Megfelel a mentességeknek                                                                                                                                         |
| Higanymentes                  | Igen                                                                                                                                                              |
| Kínai RoHS rendelet           |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                          |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  <a href="#">Igen</a>                                                            |
| WEEE                          | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |