



Hoofd

Range	Merten
Product or component type	Trekkoordschakelaar
Device application	Verlichting
Product presentatie	Mechanisme met bevestigingsframe
Technologietype	Elektromechanisch
Montage apparaat	Verzonken
Aandrijver	Trekkoord

Complementair

Functie schakelaar	1-polig 2-weg
[Ue] rated operational voltage	250 V
Network type	AC
Network frequency	50/60 Hz
Nominale stroom	10 AX
Connections - terminals	Schroefloze aansluitklemmen
Bevestigingsmethode	Met schroeven en klauwen

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,300 cm
Package 1 Width	7,700 cm
Package 1 Length	8,400 cm
Package 1 Weight	58,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,700 cm
Package 2 Width	18,200 cm
Package 2 Length	28,600 cm
Package 2 Weight	712,000 g
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30,600 cm
Package 3 Width	34,100 cm
Package 3 Length	40,200 cm
Package 3 Weight	4,758 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------