



Fő jellemzők

Termékcsalád	ClimaSys
Termék neve	ClimaSys DT
Termék vagy alkatrész típusa	Ventilátor doboz rács és szűrő nélkül
Type of filter	Szabványos
Flow rate	0.85...1.1 Us: 58 m ³ /h
[Us] névleges betáplálási feszültség	10...27.6 V
Bemeneti feszültség	24 V DC

Kiegészítő jellemzők

Absorbed power	3.6 W
[In] névleges áram	0,18 A
Noise level < at	40...41 dB
Csapágó típusa	Golyó
Magasság	Külső: 137 mm
Szélesség	Külső: 117 mm
Mélység	Külső : 49 mm
Kivágási méretek	92 x 92 mm
Nettó súly	0,23 kg
Anyag	Kimeneti rács: injektált termoplasztikus (ASA PC)
Szín	Kimeneti rács: szürke (RAL 7035)
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-10...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Maximális nyomás	29 Pa 0,2 s-ig
Csatlakozások - bekötési pontok	Kábel
IP védettségi szint	IP54
Készülék összetétel	1 axiális motor 2 védőrács: első és hátsó felületeken 1 szűrő: axiális motor eleje 1 kimeneti rács: első rész 1 kivágott fogantyú
A használat feltétele	Az áramlási sebesség a munkaponttól függ, lásd ProClima szoftver A szűrőt rendszeresen tisztítani és cserélni kell Túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem A környezetnek viszonylag tisztának kell lennie A külső hőmérsékletnek 5°C-kal alacsonyabbnak kell lennie a belső hőmérsékletnél

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7 cm
1. csomag szélessége	12 cm
1. csomag hossza	14,8 cm
1. csomag súlya	282 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	640

2. csomag magassága	120 cm
2. csomag szélessége	80 cm
2. csomag hossza	114 cm
2. csomag súlya	199 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------