



Egenskaber

Sortiment	Linergy
Produkt navn	Linergy TR
Produkt type	Mini terminalblok
Enheds forkortelse	TRV
Klemrække type	Beskyttet earth
Antal af forbindelser	1
Montagemåde	Clip-on
Nominal krydssektion	4 mm ²
Længde	30 mm
Farve	Grøn-gul
Antal pr. Sæt	Sæt af 50

Produktinformationer

Bredde	6,2 mm
Højde	34 mm
Tilslutningsklemmer	1 x skrueterminal: Foran 1 x skrueterminal: Efterfølgende
Number of connections	2
Tilslutningsposition	Sidevers
Antal måleindgange	1
Ledertværsnit	0,2...6 Mm ² , Solid 0,2...4 Mm ² , Fleksibel med 0,2...4 mm ² , Fleksibel uden
Tilspændingsmoment	0,6...0,8 N.m
Afisoleringslængde	8 mm
Tool type	Connection: skruetrækker Disforbindelse: skruetrækker
Materiale	Polyamid 6/6: insulating case
Dielektrisk tab	0,01 ved 1 MHz i henhold til IEC 60250 0,01 ved 1 MHz i henhold til VDE 0303-T4
Resistivitet	10000 MΩ.M i henhold til IEC 60093 10000 MΩ.m i henhold til VDE 0303-T30
Overflademodstand	1000 GΩ i henhold til IEC 60093 1000 GΩ i henhold til VDE 0303-T30
Krybemodstand	500 CTI (> 400 kV) i henhold til IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) i henhold til VDE 0303-T30
Flammemodstand	V0, tykkelse: 0,8 mm i henhold til UL 94
Serie kompatibilitet	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Produktet passer med	Spacial skabe

Miljø

Produktcertificeringer	ATEX[RETURN]EAC[RETURN]cURus[RETURN]CSA[RETURN]VDE[RETURN]IEC-Ex
Dielektrisk holdbarhed	1000 V i henhold til IEC 60243-1
Temperatur ved drift	-40...130 °C i henhold til IEC 60216-1 -40...130 °C i henhold til VDE 0304-T21

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	0,6 cm
Pakke 1 Længde	3,0 cm
Package 1 Length	3,4 cm
Pakke 1 Vægt	7,0 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	50
Pakke 2 Højde	4,8 cm
Pakke 2 Bredde	7,4 cm
Pakke 2 Længde	14,8 cm
Pakke 2 Vægt	376 g
Enhedstype af pakke 3	S01
Antal enheder i pakke 3	150
Pakke 3 Højde	15 cm
Pakke 3 Bredde	15 cm
Pakke 3 Længde	40 cm
Pakke 3 Vægt	1,323 kg

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	 Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse	 Ja
Miljømæssige oplysninger	 Miljøprofil For Produkt
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
WEEE	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Logistik informationer

Oprindelsesland	TR
-----------------	----

Samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------