



Fő jellemzők

Termékcsalád	Actassi
Termék vagy alkatrész típusa	Segédtranszformátor
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Mérési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	Actassi AccuSine PCS+ aktív harmonikus szűrő Actassi AccuSine PFV+ elektromos összekötődarab
Szekunder áram	5 A

Kiegészítő jellemzők

Áramtranszformátor arány	5/5
Villamos csatlakozás	Tápkábel: 2500 V
Bemeneti impedancia	0.5 Ohm
[In] névleges áramerősség	5 A
Thermal factor	1,33 -30 °C 1 -55 °C
Hálózati frekvencia	50...400 Hz
[Ue] névleges üzemi feszültség	600 V AC 50...400 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	10 kV (50 µs)
Szerelési mód	Csavarozható
Rögzítés	Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Szélesség	Alap szélessége: 114,3 mm Felépítmény: 114,3 mm
Magasság	Felépítmény: 124 mm
Mélység	Alap mélysége : 119,1 mm Felépítmény : 55,6 mm
Nettó súly	1,8 kg

Környezet

Terméktanúsítványok	cURus (873)[RETURN]CSA-Ex
---------------------	---------------------------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	15,4 cm
1. csomag szélessége	22,2 cm
1. csomag hossza	28,6 cm
1. csomag súlya	3,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.