

XCKM221

Endschalter XCKM - Thermoplast.
Rollenhebelstößel - 1NC+1NO - Schnapp -
Pg11



Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe	Standardformat
Kurzbezeichnung des Geräts	XCKM
Material	Metall
Gehäusematerial	Zamak
Befestigungsmodus	An dem Gehäuse
Bewegung des Steuerkopfes	Linear Drehachse
Anzahl der Pole	2
Art und Zusammensetzung der Kontakte	1Ö+1S

Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Durch 30° Nocke
Kontaktisoliationsform	Zb
Anzahl von Stufen	1
Positivöffnung	Mit
Minimales Drehmoment für Positivöffnung	0,25 Nm
Minimale Auslösekraft	8 N
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit	1,5 m/s
Breite	64 mm
Höhe	64 mm
Tiefe	30 mm

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Normen	-

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Die Informationen in diesem Dokument enthalten allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungen aller hierin enthaltenen Produkte. Dieses Dokument ist kein Ersatz für die maßgebliche Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für spezifische Benutzeranwendung und nicht daher nicht dafür zu nutzen. Es ist die Pflicht eines jeden Nutzers, die entsprechende und vollständige Risikoanalyse, Bewertung und Tests der Produkte durchzuführen, mit Hinsicht auf deren spezifischen Anwendungsfall. Weder TMSS Holding, noch deren Tochtergesellschaften oder Niederlassungen können für die schädlichen Gebrauch verantwortlich oder haftbar gemacht werden.