



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XAL
Termék vagy alkatrész típusa	Felfüggesztett vezérlő állomás
Készülék rövid neve	XACD

Kiegészítő jellemzők

Vezérlőállomás típusa	Kettős szigetelésű
Szekrény anyaga	Polipropilén
Vezérlő típusa	IR vevő
Elektromos áramkör típusa	Betápláló áramkör
Szekrény típusa	Használatra kész
Vezérlőállomás-alkalmazás	Egysebességes emelőmotor vezérlése
Motorindító típusa	Írányváltó
Vezérlőállomás összetétele	1 2-irányú gomb + 1 vészleállító
Vezérlőgomb típusa	Vészleállító nyomógomb Ø 30 mm 3 NC átkapcsoló Első irányjelző nyomógomb 2-pólusú raise, slow Második irányjelző gomb 2-pólusú lower, slow
Termékkompatibilitás	XEDS3111 irányváltó művelethez XENT1991 vészleállításhoz
Mechanikus reteszelés	Mechanikus reteszeléssel
Ellenőrzőállomás színe	Sárga
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás, 1 x 23 mm ² vezeték nélkül Csavaros csatlakozás, 2 x 100 mm ² vezeték nélkül
Szabványok	EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész EN/ISO 13850: 2006 EN/IEC 60204-32 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-7-1 UL 508-CM
Védőkezelés	TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Rezgési ellenállás	15 gn konstans gyorsulás (f= 10...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	100 m/s ² megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Tűlfeszültségi kategória	II. osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi fok	IP65 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok	IK08 conforming to EN 50102
Mechanikai tartósság	3000000 ciklus
Kábelbemenet	Lépcsős nyílású gumipersely 7...18 mm
Ithe konvencionális zárt termikus áram	10 A XENT.... 16 A XEDS....
Ui névleges szigetelési feszültség	500 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1 Emitter: 400 V (szennyezési fok 3)

Uimp névleges lökő-feszültség állóság	6 KV megfelel IEC 60947-1 4 kV emitter
Érintkezők működése	Gyors működésű
Üzemelési erő	28 N
Rövidzárlat-védelem	6 A biztosítékvédelem által betét biztosíték típus aM
Névleges üzemi teljesítmény W-ben	2200 W AC-3e -400 V megfelel IEC 60947-4 2200 W AC-41 -400 V megfelel IEC 60947-4 3000 W AC-3 -400 V
Elektromos élettartam	1000000 Ciklus AC-3e, 2200 W -400 V, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4 1000000 ciklus AC-41, 2200 W -400 V, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4
Végpontok leírása ISO n°1	(5-6)P (1-2)P (3-4)P (7-8)P
Végpontok leírása ISO n°2	(21-22)NC (31-32)NC (11-12)NC
Sorkapocs azonosító	(13-14)NO (11-12)NC
Nettó súly	0,41 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	12,200 cm
1. csomag szélessége	9,000 cm
1. csomag hossza	31,500 cm
1. csomag súlya	566,900 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	3
2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	2,036 kg


Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Dimensions



(1) With trigger action latching Ø 30 mm / 1.18 in. Emergency stop.

(2) Internal Ø