



Fő jellemzők

Termékválaszték	OsiSense XCC
Sorozatnév	Speciális formátum
Termék vagy alkatrész típusa	Mikrokapcsoló-kar
Készülék rövid neve	XEP4
Detektor terv	Miniatűr, DIN 41635 A formátum
Fej típusa	Rövidzárdugó fej
Emeltyű anyaga	Rozsdamentes acél
Emeltyű rögzítési helyzete	B
Működőfej mozgása	Lineáris
Kezelő típusa	Lapos emelő
Kapcsoló működtetés	Vízszintes
Megközelítés típusa	Oldalsó megközelítés
Villamos csatlakozás	6,35 mm-es kábelcímke
Érintkezők típusa és összetétele	1 záró igen kis erejű
Érintkezők működése	Gyors működésű
Érintkezők anyaga	AgNi

Kiegészítő jellemzők

Test anyaga	Poliészter
Maximális kikapcsolási erő	0,06 N emelőpozíció rögzítés B-ben 0,13 N emelőpozíció rögzítés C-ben 0,17 N emelőpozíció rögzítés C-ben
Minimális megszakítóerő	0,01 N emelőpozíció rögzítés B-ben 0,03 N emelőpozíció rögzítés C-ben 0,03 N emelőpozíció rögzítés C-ben
Hajtóero maximális állandó határa	10 N emelőpozíció rögzítés C-ben 13 N emelőpozíció rögzítés C-ben 5 N emelőpozíció rögzítés B-ben
Kikapcsolási pont	15,2 Mm emelőpozíció rögzítés B-ben 15,2 Mm emelőpozíció rögzítés C-ben 15,2 mm emelőpozíció rögzítés C-ben
Maximális differenciális terjedés	0,53 Mm emelőpozíció rögzítés C-ben 0,7 Mm emelőpozíció rögzítés C-ben 1,4 mm emelőpozíció rögzítés B-ben
Minimális túlfutás	1,65 Mm emelőpozíció rögzítés C-ben 2,2 Mm emelőpozíció rögzítés C-ben 4,4 mm emelőpozíció rögzítés B-ben
Érintkezők közötti távolság	0,4 mm
Érintkező kód meghatározás	B300, AC-15: B300 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet D300, AC-15: B300 (Ue = 240 V, Ie = 0,3 A) megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram	5 A -250 V 50/60 Hz
Mechanikai tartósság	50000000 ciklus
Szélesség	10 mm
Magasság	16 mm
Mélység	28 mm
Nettó súly	6,3 g
Végpontok leírása ISO n°1	(1-2-4)OC

Környezet

IP védettségi fok	IP40
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...125 °C
Jelölés	CE
Szabványok	UL 1054 C 63-421 IEC 60947-5-1/1991 EN 60947-5-1 C függelék EN 61058-1

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,000 cm
1. csomag szélessége	3,000 cm
1. csomag hossza	5,500 cm
1. csomag súlya	7,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	3,000 cm
2. csomag szélessége	7,000 cm
2. csomag hossza	13,000 cm
2. csomag súlya	73,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 3. csomagban	100
3. csomag magassága	15,000 cm
3. csomag szélessége	15,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	930,000 g


Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------


Dimensions



(1) 13.2 max.


Wiring Diagram

Single-pole CO Snap Action



- 1 : Black
- 2 : Grey
- 4 : Blue

Operating Curves



- (A) Number of cycles
(B) Current
1 : Resistive circuit
2 : Inductive circuit