



### Fő jellemzők

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Termékválaszték              | Harmony XVB Universal                     |
| Termék vagy alkatrész típusa | Alapegység készlet                        |
| Komponens neve               | XVBC                                      |
| Anyag                        | Üvegszál-erősítésű 6-os poliamid: alapváz |

### Kiegészítő jellemzők

|                           |                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Rögzítési mód             | Ø 16 vagy 22 mm furat                                                        |
| Szerelési átmérő          | 70 mm                                                                        |
| Termék rendeltetési helye | Tartályok villámlevezető cső egység nélkül                                   |
| Villamos csatlakozás      | 1 csatlakozó (XBE) esetén kimeneti áramkör indítása                          |
| Kábelbemenet              | Alsó vagy oldalsó bevezetés                                                  |
| Összeszerelés             | Ügyfél szerelvény 5 egységig                                                 |
| Végpontok leírása ISO n°1 | (COM-2)PW<br>(COM-3)PW<br>(COM-1)PW<br>(GND)GROUND<br>(COM-4)PW<br>(COM-5)PW |
| Nettó súly                | 0,16 kg                                                                      |

### Környezet

|                                             |                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Terméktanúsítványok                         | CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 No 142[RETURN]UL 508, 212533 sz. fájl |
| Szabványok                                  | EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész                            |
| Védőkezelés                                 | TC/TH                                                                 |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...70 °C                                                           |
| NEMA védettségi szint                       | Type 4X megfelel UL94 (anyag V0) (beltéri)                            |

### Csomagolási egység

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE   |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1     |
| 1. csomag magassága                  | 10 cm |
| 1. csomag szélessége                 | 12 cm |
| 1. csomag hossza                     | 10 cm |
| 1. csomag súlya                      | 170 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03   |
| Egységek száma 2. csomagban          | 36    |
| 2. csomag magassága                  | 30 cm |
| 2. csomag szélessége                 | 30 cm |
| 2. csomag hossza                     | 40 cm |
| 2. csomag súlya                      | 7 kg  |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | P06   |

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Egységek száma 3. csomagban | 144     |
| 3.csomag magassága          | 45 cm   |
| 3. csomag szélessége        | 60 cm   |
| 3. csomag hossza            | 80 cm   |
| 3. csomag súlya             | 36,5 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                                                                                                                              |
| REACH rendelet                |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                               |
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)                                                                                           |
| Higanymentes                  | Igen                                                                                                                                                              |
| Kínai RoHS rendelet           |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                          |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  Igen                                                                            |
| Környezetvédelmi közzététel   |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>                                    |
| Körkörösségi profil           | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                             |
| WEEE                          | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |


## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

## Indicator Bank with “Flash” Discharge Tube Unit

### Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get b dimension.



- (1) Base unit
- (2) Illuminated or audible signalling unit XVBC•••, to be ordered separately
- (3) “Flash” unit XVBC•••, to be ordered separately


| Number of illuminated or audible signalling units other than “flash” tube | b in mm | b in in. |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 1                                                                         | 295     | 11.61    |
| 2                                                                         | 358     | 14.09    |
| 3                                                                         | 421     | 16.57    |
| 4                                                                         | 484     | 19.06    |

---

Base Unit for Indicator Banks

---

Panel Cut-out for Direct Fixing



---

Illuminated Beacon

---

Wiring Diagram

