

XVGB3SW

Easy Harmony XVG, 일체형 타워형 조명, 060, 적색 오렌지 녹색, 정상 조명, 버저, 베이스 마운팅, IP42, 24V AC/DC



기본항목

제품의 범위	Harmony XVG
제품 또는 구성요소 타입	완전한 사전 유선 단일 타워 라이트
신호등 또는 경사지시계 장치 타입	점등된 장치 3개
자재	PC (UL94 V-2): 구체형 ABS (UL94HB): tube body 알루미늄: 튜브
마운팅 직경	60 mm
구성요소 이름	XVG
장치 마운팅	Base mounting
조명 소스	LED 스테디 적색 LED 스테디 녹색 LED 스테디 호박색
가벼운 블록 색상	Red/orange/green
경사지시계 베이스 타입	통합된 부저 있는 베이스

전기적/기계적 특성

Rated supply voltage	24 V AC/DC
케이블 단면	0.33 mm ²
디지털 출력 타입	PNP 및 NPN
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압	0.5 kV
전류 소모	180 mA
노이즈 레벨	85 dB
소모전력	4.1 W
기본 주파수	2.64 kHz에서
제품 무게	0.25 kg

사용환경

제품 인증	CE[RETURN]EAC
저장온도	-35...70 °C
사용온도	-10...50 °C
IP 등급	IP42

포장 단위

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7.926 cm
Package 1 Width	8.002 cm
Package 1 Length	31.039 cm
Package 1 Weight	350.0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	21
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm

Package 2 Weight	8.591 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	84
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	43 kg


상품의 지속 가능성

지속 가능성 제공 상태	Green Premium 제품
REACH 규정	 REACH 선언
EU RoHS 지침	선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
수은 없음	예
중국 RoHS 규정	 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보	 예
환경 공시	 제품 환경 프로파일
순환성 프로파일	 수명 종료 정보


계약 보증

보증	18 months
----	-----------

Dimensions



Mounting



- RD : Red
YE : Yellow
GR : Green
GY : Grey
OR : Orange
BK : Black