



Egenskaber

Produktserie	Harmony
Produkttype	Nødstopsskilte med LED og opmærkning
Mindst mulige salgsantal	1
Form på hoved	Rundt
Farve på trykflade eller linse	Rød
Yderligere egenskaber	Med oplyst ring
Lyskilde	Beskyttet LED
Fatning	Integreret LED
Farve på lyskilde	Rød
Nominel forsyningsspænding [Us]	110...120 V AC ved 50/60 Hz
Konstruktion	Mellemring

Produktinformationer

Tilbehør/reservedele anvendelse	Nødstop med paddehoved
Materiale	Plast
Mærkning	Sort ARRESTO EMERGENZA til Gul baggrund
Størrelse på skilt	Ø 60 mm
Sprog	Spansk
Højde	60 mm
Bredde	9,3 mm
Vægt	0,016 kg
Elektrisk isolationsklasse	Klasse II i henhold til IEC 61140
Modstandsdygtighed overfor højtryksrensning	7000000 Pa ved 55 °C, distance : 0.1 m
Isolationsspænding [Ui]	120 V (forureningsgrad 3) i henhold til EN/IEC 60947-1
Signaltyper	Fast
Grænse for forsyningsspænding	100...132 V AC
Strømforbrug	14 mA
Levetid	100000 time Ved nominel spænding og 25 °C
Modstand mod fysiske stød	1 kV i henhold til IEC 61000-4-5
Kompatibilitetskode	XB4 XB5

Miljø

Beskyttelsesbehandling	TH
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur under drift	-40...70 °C
IP kapslingsklasse	IP66 i henhold til IEC 60529 IP67 i henhold til IEC 60529 IP69 i henhold til IEC 60529 IP69K i henhold til ISO 20653 Type 13 i henhold til UL 50E Type 12 i henhold til UL 50E Type 4 i henhold til UL 50E Type 4X i henhold til UL 50E
IP kapslingsklasse	IK05 conforming to EN 50102

Standarder	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Produktcertificeringer	UL listet[RETURN]CSA
Vibrationsmodstand	5 gn (f= 10...500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6 25 mm spids til spids (f= 2...10 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
Modstandsdygtighed overfor stød	30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27 50 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27 25 gn (varighed = 6 milisekund) til 1000 chokstød på hver akse i henhold til IEC 60068-2-27
Modstandsdygtighed overfor transienter	2 kV i henhold til IEC 61000-4-4
Modstandsdygtighed overfor elektromagnetiske felter	10 V/m i henhold til IEC 61000-4-3
Modstandsdygtighed overfor statisk elektricitet	4 KV Ved kontakt (på metaldele) i henhold til IEC 61000-4-2 8 kV I fri luft (i isolerende dele) i henhold til IEC 61000-4-2
Elektromagnetisk stråling	Klasse B i henhold til IEC 55011

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	1,59 cm
Pakke 1 Længde	6 cm
Package 1 Length	6 cm
Pakke 1 Vægt	15,9 g
Enhedstype af pakke 2	S01
Antal enheder i pakke 2	50
Pakke 2 Højde	15 cm
Pakke 2 Bredde	15 cm
Pakke 2 Længde	40 cm
Pakke 2 Vægt	995 g
Enhedstype af pakke 3	P06
Antal enheder i pakke 3	1600
Pakke 3 Højde	70 cm
Pakke 3 Bredde	60 cm
Pakke 3 Længde	80 cm
Pakke 3 Vægt	33,94 kg

Bæredygtighed


Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	 Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse	 Ja

Garanti


Garanti	18 months
---------	-----------

Dimensions

mm
in.




Mounting and Clearance



(1) : For IP X9 applications, the max recommendation dimension of hole is Ø9 mm/Ø0.35 in.

Wiring Diagram



RD : Red
BK : Black