



Hauptmerkmale

Name der Reihe	Schwere Beanspruchung
Geräteanwendung	Universal-Frässchalter Standardmäßiger Frässchalter Schwerlastbetrieb
Kurzbezeichnung des Geräts	T
Typ des Frontelements	Drehkopf

Zusatzmerkmale

Art der Grundplatte	Stil C
Gehäusematerial	Zinkguss
Schalterbetätigung	CW
Elektrische Verbindung	Klemmschraubenleiste AWG 22-AWG 12
Kabeleinführung	NPT-Leitungseingang, Kabelaußendurchmesser: 12,70 mm entspricht UL 508
Schalterfunktion	SPDT-DB
Kontaktformular	Form Z
Betrieb der Kontakte	Mit Sprungfunktion
Kontaktmaterial	Versilbertes Kupfer
Positivöffnung	Ohne
Minimales Auslösedrehmoment	1,36 Nm
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit	90 Ft/Min mit 45° Nockenwinkel, nur Hebel 50 ft/min mit 45° Nockenwinkel, nur Hebel
Auslösewinkel	12 °
Maximaler Versetzungswinkel	88 °
Wiederholgenauigkeit	+/- 0,004" 0,1 mm
Kontaktcodebezeichnung	A600 Q600
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom	20 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	600 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	2200 V AC entspricht UL 2500 V AC entspricht CE 2640 V AC entspricht CSA
Kurzschlusschutz	20 A Bussmann-Klasse Kommunikationskarte KTK-R-20, Typ Unverzögert
Kontaktstatus	Geschlossen A für linksdrehende Stellung Offen A für rechtsdrehende Stellung Offen B für linksdrehende Stellung Geschlossen B für rechtsdrehende Stellung
Neigungswinkel	14 °
Operatortyp	Hebelarm mit Federrückstellung separat zu bestellen Rückstellung

Die Informationen in diesem Dokument enthalten allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungen aller hierin enthaltenen Produkte. Dieses Dokument ist kein Ersatz für die maßgebliche Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für spezifische Benutzeranwendung und nicht daher nicht dafür zu nutzen. Es ist die Pflicht eines jeden Nutzers, die entsprechende und vollständige Risikoanalyse, Bewertung und Tests der Produkte durchzuführen, mit Hinsicht auf deren spezifischen Anwendungsfall. Weder TMSS Holding, noch deren Tochtergesellschaften oder Niederlassungen können für den schädlichen Gebrauch verantwortlich oder haftbar gemacht werden.

Montage

Stoßfestigkeit	30 gn
Vibrationsfestigkeit	10 Gn (f= 10...55 Hz)
Schutzart (NEMA)	NEMA 1/2/4/12/13
Schutzart (IP)	IP65 IP66 IP67
Schutzklasse für Stromschläge	Klasse 0
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-23...85 °C
Beschichtung	Korrosionsfeste, graue Farbe
Produktzertifizierungen	CSA[RETURN]UL-gelistet[RETURN]CE

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	16,200 cm
VPE 1 Breite	16,200 cm
VPE 1 Länge	16,200 cm
VPE 1 Gewicht	1,126 kg
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	7,066 kg

Nachhaltigkeit

Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Für alle Reach RoHS Anfragen kontaktieren Sie uns unter	sustainability@tesensors.com

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------