



主要信息

产品系列	Telemecanique Limit switches XC Standard
系列号	标准型
产品类型	限位开关
产品短名	XCKJ
传感器设计	B型 符合 CENELEC EN 50041
本体类型	固定式
操纵头类型	直动式头部
材料	金属
本体材料	Zamak
头部材料	Zamak
固定模式	由本体
操作头运动	线性
操作头类型	弹簧复位直动式 金属
方法类型	垂直运动, 单向
极数	2
触点类型	1 NC + 1 NO
触点动作	瞬动

补充信息

开关触发	末端
电气连接	针型连接器 M12, 5 针
触线绝缘形式	Zb
步数	1
强制打开	有
强制打开最小力量	50 N
最小跳闸力	20 N
最大操动速度	0.5 m/s
重复精度	触发点为0.1mm 1百万次操作周期
额定工作电流 [Ie]	0.27 A 在...上 50 V, DC-13 符合 IEC 60947-5-1 附录 A 3 A 在...上 50 V, AC-15 符合 IEC 60947-5-1 附录 A
约定封闭发热电流 [Ithe]	4 A
额定绝缘电压 [Ui]	60 V (污染等级 3) 符合 IEC 60947-1
Maximum resistance across terminals	25 MΩ 符合 IEC 60255-7 安全等级3
额定冲击耐受电压 [Uimp]	0.8 KV 符合 IEC 60664 0.8 kV 符合 IEC 60947-1
短路保护	4 A 熔断器 熔断器, 类型 gG
电气寿命	5000000 次, DC-13, 感性负载 负载类型, 24 V, 10 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C 5000000 次, DC-13, 感性负载 负载类型, 48 V, 7 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
机械寿命	30000000 次
宽度	40 mm
高度	89 mm
深度	44 mm
净重	0.43 kg
ISO n°1端子	(13-14)NO (21-22)NC

本文档中所含信息包含产品性能的正常描述和/或技术特性。
本文档不代替或不用户特定应用产品的适用性或可靠性。
用户或集成商有责任就特定应用产品的具体应用或应用进行适合的风险分析、评估和测试。

环境

抗冲击	50 gn 适用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27
抗振动	25 gn (f= 10...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
IP 保护等级	IP66 conforming to IEC 60529
IK 保护等级	IK07 conforming to IEC 62262
过电压种类	Class I 符合 IEC 61140 Class I 符合 NF C 20-030
运行温度	-25...70 °C
贮存环境温度	-40...70 °C
保护处理	TH
产品认证	UL[RETURN]CSA[RETURN]CCC
符合标准	CSA C22.2 No 14 UL 508 CENELEC EN 50041 IEC 60947-5-1 IEC 60204-1 IEC 60947-5-1 IEC 60204-1

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7.500 cm
Package 1 Width	4.600 cm
Package 1 Length	14.600 cm
Package 1 Weight	454.000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2.968 kg


可持续性

产品类型	Green Premium 产品
流通资料	无需具体的回收操作
有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：	sustainability@tesensors.com

合同保修


保修单	18 months
-----	-----------

尺寸



电缆入口的安装


电缆密封套的位置



- (1) 推荐
- (2) 需避免


接线图

2 极 NC + NO 快动作



接线图

连接




1-2 : NC
3-4 : NO

执行特性

终端点的开关执行



功能图



- (P) 正向断开点
- (1) 具有正向断开操作功能的常闭触点
- (2) 闭合
- (3) 断开
- (4) 脱扣
- (5) 复位