



Principales

Gamme de produit	Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
Nom de gamme	Application d'assemblage Application emballage
Type de capteur électronique	Détecteur photo-électrique polarisé
Nom du capteur	XUK
Forme du capteur	Compact 50 x 50
Système de détection	Mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
Matière	Plastique
Type de signal de sortie	Analogique + discrète
Mode de raccordement	À 5 fils
Type de sortie logique	IOLINK PNP ou NPN
Sortie logique	1 "O" ou 1 "F" programmable
Plage sorties analogiques	4...20 mA
Raccordement électrique	1 connecteur mâle M12, 5 broches
Application spécifique du produit	Mesure de distance sur objet
Emission	Laser rouge capteur de distance diffus classe 1 se conformer à CEI 60825-1
[Sn] portée nominale	5 m capteur de distance diffus

Complémentaires

Matière du coffret	ABS/PC
Matière de la lentille	PMMA
Portée maximale	5 m capteur de distance diffus
Type de sortie	Analogique
Entrée additionnelle	Apprentissage externe
État LED	1 LED (jaune) pour état sortie 1 LED (vert/jaune) pour alimentation activée / état de sortie
[Us] tension d'alimentation	24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Limites de la tension d'alimentation	18...30 V CC
Pouvoir de commutation en mA	<= 100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
Fréquence de commutation	<= 500 Hz
Chute de tension maximale	<2 V
Consommation électrique	<= 60 mA sans charge
Retard à la disponibilité maxi	300 ms
Retard réponse maximal	1,2 ms
Retard récupération maxi	1,2 ms
Réglage	Utilisation du bouton de formation ou formation à distance
Profondeur	50 mm
Hauteur	50 mm
Largeur	23 mm
Poids du produit	0,035 kg

Environnement

Certifications du produit	Ecolab[RETURN]cULus[RETURN]CE
Température de fonctionnement	-20...50 °C, UL certifié[RETURN]-40...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C
Tenue aux vibrations	7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10...55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
Degré de protection IP	IP67 se conformer à CEI 60529 IP69K se conformer à CEI 60529 IP69K se conformer à DIN 40050

Emballage


Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	6,0 cm
Longueur de l'emballage 1	9,0 cm
Poids de l'emballage 1	56,0 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	28
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	15,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	1,785 kg

Durabilité de l'offre

Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous À l'adresse	sustainability@tesensors.com
---	------------------------------

Garantie contractuelle


Garantie	18 mois
----------	---------

$$\frac{\text{mm}}{\text{in.}}$$


- (1) Axe optique émetteur
- (2) Axe optique récepteur

Raccordements et schéma


Câblage des connecteurs



- (1) Détection automatique
1 : + UB (BN : marron)
2 : QA (WH : blanc)
3 : -UB (BU : bleu)
4 : Q (BK : noir)
5 : IN (GY : gris)

Courbes

Taille du point lumineux (typique)



- (1) Vertical (y)
(2) Horizontal (x)

0 à Taille


15 mm :

0 à 5 Distance

m :

Courbes

Courbe des caractéristiques de sortie




QA : Sortie analogique

Q : Sortie de commutation

(1) Elevé

(2) Faible

Montage



- (1) < 1,5 Nm (13 lb-in)
- (2) < 1 Nm (8.85 lb-in)