



Principales

Gamme de produit	Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
Nom de gamme	Application emballage
Type de capteur électronique	Détecteur photo-électrique polarisé
Nom du capteur	XUV
Forme du capteur	Fourche
Système de détection	Barrière lumineuse
Emission	Infrarouge
Largueur du passage	30 mm
Profondeur du passage	40 mm
Matière	Plastique
Type de circuit d'alimentation	CC
Mode de raccordement	À 3 fils
Type de sortie logique	NPN
Sortie logique	1 "F"
Raccordement électrique	Sur plage
Longueur de câble	2 m
Application spécifique du produit	Détection de drapeaux dans les ascenseurs / transtockers
[Sn] portée nominale	30 mm

Complémentaires

Matière du coffret	ABS/PC
Matière de la lentille	PMMA
Type de signal de sortie	Numérique
Type de sortie	Statique
Réglage de la fonction de sortie	Obscurcissement
Composition du câble	3 x 0,34 mm ²
Isolement	PvR
Diamètre extérieur du câble	5 mm
Etat LED	État sortie :1 LED (rouge)
[Us] tension d'alimentation	24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Limites de la tension d'alimentation	19...38 V CC
Pouvoir de commutation en mA	<= 150 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
Fréquence de commutation	<= 1 kHz
Chute de tension maximale	<1,5 V (régime fermé)
Consommation électrique	<= 20 mA sans charge
Retard à la disponibilité maxi	30 ms
Retard réponse maximal	0,5 ms
Retard récupération maxi	0,5 ms
Réglage	Sans réglage sensibilité
Profondeur	68 mm
Hauteur	59 mm
Largeur	14 mm
Poids du produit	0,13 kg

Environnement

Certifications du produit	CE
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...55 °C
Température ambiante de stockage	-20...70 °C
Tenue aux vibrations	7 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...42 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
Degré de protection IP	IP54 se conformer à CEI 60529

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,5 cm
Largeur de l'emballage 1	15,0 cm
Longueur de l'emballage 1	15,0 cm
Poids de l'emballage 1	102,0 g


Durabilité de l'offre

Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous À l'adresse	sustainability@tesensors.com
---	--

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions




- (1) Axe optique
- (2) Voyant rouge
- (3) Diffuseur

Schémas de câblage (3 fils CC)

Fonction NO

Sortie NPN



BN : Marron
BK : Noir
BU : Bleu

Courbe de détection

$\frac{\text{mm}}{\text{in.}}$

