

XUVR1212PBNM8

XUVR - détecteur photoélectrique - fourche -
Sn 120mm - 120x120mm - M8



Principales

Gamme de produit	Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
Nom de gamme	Universel
Type de capteur électronique	Détecteur photo-électrique polarisé
Nom du capteur	XUVR
Forme du capteur	Fourche
Système de détection	Barrière lumineuse
Emission	DEL rouge, modulée
Largueur du passage	120 mm
Profondeur du passage	120 mm
Matière	Métal/plastique
Type de circuit d'alimentation	CC
Mode de raccordement	À 3 fils
Type de sortie logique	PNP
Sortie logique	1 "O"
Raccordement électrique	1 connecteur mâle M8, 3 broches
Application spécifique du produit	Détection sur les petits convoyeurs
[Sn] Portée nominale	120 mm

Complémentaires

Matière du coffret	Aluminium et polyamide/verre peint
Diamètre du spot	0,8 mm
Type de signal de sortie	Numérique
Type de sortie	Statique
Etat LED	État sortie :1 LED (jaune)
[Us] tension d'alimentation	12...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Limites de la tension d'alimentation	10...30 V CC
Pouvoir de commutation en mA	100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
Fréquence de commutation	4000 Hz
Chute de tension maximale	<1,5 V (régime fermé)
Consommation électrique	< 20 mA sans charge
Poids du produit	0,19 kg

Environnement

Certifications du produit	CE[RETURN]UL[RETURN]CSA
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C
Immunité à la lumière ambiante	10000 lx lumière naturelle 5000 lx ampoule à incandescence
Tenue aux vibrations	7 gn, amplitude = +/-0,75 mm (f = 10...55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
Degré de protection IP	IP65 IP67

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,800 cm
Largeur de l'emballage 1	15,100 cm
Longueur de l'emballage 1	31,200 cm
Poids de l'emballage 1	150,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	1,162 kg


Durabilité de l'offre

Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous À l'adresse	sustainability@tesensors.com
---	--

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions



- (1) Voyant de transmission
(2) Voyant jaune : signal de sortie

Dimensions en mm

Passage A	Profondeur B	a	b	b1	G	G1	G2	G3	Ø
120	124,3	144	150,2	142	100	17	10	17	4 x 4,3

Dimensions en pouces

Passage A	Profondeur B	a	b	b1	G	G1	G2	G3	Ø
4,72	4,89	5,67	5,91	5,59	3,94	0,67	0,39	0,67	0,16 x 0,17

Schémas de câblage

Connecteur M8



- 1 : BN : marron
- 3 : BU : bleu
- 4 : BK : noir

Sortie PNP

