



Principales

Gamme de produit	OsiSense XC
Nom de gamme	Format spécial
Type de produit ou équipement	Microswitch
Nom de l'appareil	XEPA
Conception du détecteur	Sous-miniature, format DIN 41635 B, étanche
Type de tête	Tête de piston
Matière du levier	Acier inoxydable Rouleau polyamide renforcé avec des fibres de verre
Position de fixation du levier	A
Mouvement tête de commande	Linéaire
Type de commande	Levier à galet
Type d'approche	Approche latérale
Raccordement électrique	Identifications de clip de câble 2,8 mm
Description des contacts	1 F/O standard
Fonctionnement des contacts	À action brusque
Matière des contacts	AgCdO

Complémentaires

Matière du corps	Polyester
Matière des étiquettes	Laiton étamé
Effort maximal d'actionnement	0,83 N position de fixation du levier en A 1,67 N position de fixation du levier en B
Effort de relâchement minimum	0,27 N position de fixation du levier en A 0,53 N position de fixation du levier en B
Fin de permutation max de force de déplacement	3,33 N position de fixation du levier en A 6,67 N position de fixation du levier en B
Point d'actionnement	14,5 Mm position de fixation du levier en B 15,5 mm position de fixation du levier en A
Trajectoire différentielle maximale	0,2 Mm position de fixation du levier en B 0,39 mm position de fixation du levier en A
Course résiduelle aller minimum	0,9 Mm position de fixation du levier en B 1,8 mm position de fixation du levier en A
Distance inter contact	0,4 mm
Désignation code des contacts	B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
[Ith] courant thermique conventionnel	7,5 A à 250 V 50/60 Hz
Endurance mécanique	2000000 cycle
Largeur	7 mm
Hauteur	10 mm
Profondeur	20 mm
Poids du produit	3,2 g
Description des bornes ISO n°1	(1-2-4)OC

Environnement

Degré de protection (IP)	IP67
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40...125 °C
Marquage	CE
Normes	CEI 60947-5-1 UL 1054 EN 60947-5-1 EN 61058 CURus

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1 cm
Largeur de l'emballage 1	2,5 cm
Longueur de l'emballage 1	3,9 cm
Poids de l'emballage 1	10 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous À l'adresse	sustainability@tesensors.com

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------