

ZCKD02
ZCKD-Positionsschalterkopf, Stahl-
Rollenstößel



Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe	Standardformat
Produkt- oder Komponententyp	Positionsschalterkopf
Kurzbezeichnung des Geräts	ZCKD
Typ des Frontelements	Rollenstößel
Produktkompatibilität	XCKS XCKM XCKL

Die Informationen in diesem Dokument enthalten allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungen aller hierin enthaltenen Produkte. Dieses Dokument ist kein Ersatz für die maßgebliche Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für spezifische Benutzeranwendung und nicht daher nicht dafür zu nutzen. Es ist die Pflicht eines jeden Nutzers, die entsprechende und vollständige Risikoanalyse, Bewertung und Tests der Produkte durchzuführen, mit Hinsicht auf deren spezifischen Anwendungsfall. Weder TMSS Holding, noch deren Tochtergesellschaften oder Niederlassungen können für den schädlichen Gebrauch verantwortlich oder haftbar gemacht werden.

Zugehöriges Gehäuse	ZCKM1 ZCKS8H29 ZCKMD37H29 ZCKM6H29 ZCKL1H7 ZCKLD37H7 ZCKMD39 ZCKS6 ZCKMD35H7 ZCKLD35 ZCKS1 ZCKSD35H29 ZCKM5 ZCKS2H29 ZCKL6 ZCKL5 ZCKM7H29 ZCKS1H29 ZCKLD31H7 ZCKM6 ZCKM9 ZCKSD37H29 ZCKL6H7 ZCKLD39H7 ZCKMD31H29 ZCKS5H29 ZCKS9H29 ZCKSD39 ZCKM1H7 ZCKMD35H29 ZCKL8H7 ZCKM8H29 ZCKL1 ZCKL7H7 ZCKM7H7 ZCKL5H7 ZCKSD39H29 ZCKM8 ZCKM5H29 ZCKLD37 ZCKSD35 ZCKM6H7 ZCKM7 ZCKM5H7 ZCKL7 ZCKS7 ZCKS7H29 ZCKMD39H7 ZCKMD37H7 ZCKLD31 ZCKSD37 ZCKMD39H29 ZCKS5 ZCKM1H29 ZCKMD35 ZCKS8 ZCKLD35H7 ZCKS6H29 ZCKM9H29 ZCKLD39 ZCKL8 ZCKMD37 ZCKMD31 ZCKM8H7 ZCKS2 ZCKSD31H29 ZCKMD31H7 ZCKSD31 ZCKS9
Bewegung des Steuerkopfes	Linear
Operatortyp	Rollenstößel Federrückstellung Metall
Ansatztyp	Seitliche Anfahrrichtung, 2 Richtungen

Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Durch 30° Nocke
Positivöffnung	Mit
Material des Frontelements	Kunststoff

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungseigenschaften	Standardumgebung

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,300 cm
VPE 1 Breite	6,400 cm
VPE 1 Länge	7,800 cm
VPE 1 Gewicht	44,000 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	28
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	15,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	1,626 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	896
VPE 3 Höhe	75,000 cm
VPE 3 Breite	60,000 cm
VPE 3 Länge	80,000 cm
VPE 3 Gewicht	55,124 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Für alle Reach RoHS Anfragen kontaktieren Sie uns unter	sustainability@tesensors.com

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------