



Principales

Gamme de produit	Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme	Compact standard
Type de produit ou équipement	Corps d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCT
Conception	Compact
Type de carter	Fixe
Tête à associer	ZCE05 ZCEH2 ZCE14 ZCE62 ZCE02 ZCE64 ZCE65 ZCE01 ZCE28 ZCE06 ZCE66 ZCE21 ZCE24 ZCE27 ZCE11 ZCE08 ZCEH0 ZCE13 ZCE63 ZCE29 ZCE10 ZCE67 ZCE07
Matière du corps	Plastique
Nombre de pôles	2
Description des contacts	2 "O"
Fonctionnement des contacts	Coupure lente, simultanée

Complémentaires

Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier, capacité de serrage : 1 x 0,5...2 x 2,5 mm ²
Entrée de câble	2 entrées filetées pour presse-étoupe Pg 11, diamètre extérieur du câble : 4... 8 mm
Forme d'isolation entre contacts	Zb
Matière des contacts	Contacts plaqués argent
Ouverture positive	Avec
Vitesse d'attaque minimale	6 m/s
Désignation code des contacts	B300, AC-15 (U _e = 240 V), I _e = 1,5 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A R300, DC-13 (U _e = 250 V), I _e = 0,1 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
[Ui] tension assignée d'isolement	300 V se conformer à UL 508 500 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1 300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 KV se conformer à CEI 60664 6 kV se conformer à CEI 60947-1
Protection contre les courts-circuits	10 A cartouche fusible, type gG

Durée de vie électrique	5000000 Cycle, DC-13 120 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C 5000000 Cycle, DC-13 24 V, 13 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C 5000000 cycle, DC-13 48 V, 9 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
Largeur	58 mm
Hauteur	51 mm
Profondeur	30 mm
Poids du produit	0,13 kg

Environnement

Accessoires associés	XCKT
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,500 cm
Largeur de l'emballage 1	5,500 cm
Longueur de l'emballage 1	6,300 cm
Poids de l'emballage 1	80,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	60
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	5,161 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous À l'adresse	sustainability@tesensors.com

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------