



Principales

Gamme de produit	XR et XF
Type de produit ou équipement	Commutateur de fin de course à vis standard
Nom de l'appareil	XRBA
Application spécifique du produit	Contrôle de pos. de pièces mobiles de levage/ équipement de manutention Contrôle du niveau de liquide dans les systèmes de pompage
Matière	Alliage d'aluminium: corps du boîtier Alliage d'aluminium: couvercle Acier inoxydable: arbre d'entraînement d'entrée
Type d'unité de commande	Arbre d'entraînement nu
Position de montage	Côté droit
Vitesse de rotation maximale	1000 Tr/mn de arbre d'entraînement d'entrée
Nombre de pôles	1
Fonctionnement des contacts	À action brusque
[Ie] courant assigné d'emploi	A300, AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 Q300, DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Accessoires associés	XRZ922

Complémentaires

Ratio réducteur	60:1
Couple de fonctionnement	5 N.m à 20 C
Endurance mécanique	15000000 cycle
Description des contacts	4 F/O
[I _{the}] courant thermique d'emploi sous enveloppe	10 A
[U _i] tension assignée d'isolement	250 V se conformer à EN/CEI 60947-1
[U _{imp}] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV se conformer à EN/CEI 60947-1
Résistance maximale entre bornes	25 MΩ
Protection contre les courts-circuits	10 A cartouche fusible type gG
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier captives, 2 x 1,5 mm² avec embout

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés. Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur. L'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle. NI TMS5 Holding ni un quelconque de ses sociétés affiliées ou filiales ne pourra être tenu responsable de toute utilisation inappropriée des informations ci-incluses.

Durée de vie électrique	500000 Cycle AC-15 50/60 Hz inductive à 12 V, 65 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/CEI 60947-5-1 500000 Cycle AC-15 50/60 Hz inductive à 127 V, 450 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/CEI 60947-5-1 500000 Cycle AC-15 50/60 Hz inductive à 220 V, 530 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/CEI 60947-5-1 500000 Cycle AC-15 50/60 Hz inductive à 24 V, 108 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/CEI 60947-5-1 500000 Cycle AC-15 50/60 Hz inductive à 48 V, 216 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/CEI 60947-5-1 500000 Cycle AC-15 50/60 Hz résistive à 12 V, 18 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/CEI 60947-5-1 500000 Cycle AC-15 50/60 Hz résistive à 127 V, 165 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/CEI 60947-5-1 500000 Cycle AC-15 50/60 Hz résistive à 220 V, 220 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/CEI 60947-5-1 500000 Cycle AC-15 50/60 Hz résistive à 24 V, 35 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/CEI 60947-5-1 500000 Cycle AC-15 50/60 Hz résistive à 48 V, 700 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/CEI 60947-5-1 500000 Cycle DC-13 inductive à 110 V, 130 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/CEI 60947-5-1 500000 Cycle DC-13 inductive à 12 V, 55 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/CEI 60947-5-1 500000 Cycle DC-13 inductive à 220 V, 135 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/CEI 60947-5-1 500000 Cycle DC-13 inductive à 24 V, 84 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/CEI 60947-5-1 500000 Cycle DC-13 inductive à 48 V, 110 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/CEI 60947-5-1 500000 Cycle DC-13 résistive à 110 V, 65 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/CEI 60947-5-1 500000 Cycle DC-13 résistive à 12 V, 27 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/CEI 60947-5-1 500000 Cycle DC-13 résistive à 220 V, 67 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/CEI 60947-5-1 500000 Cycle DC-13 résistive à 24 V, 39 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/CEI 60947-5-1 500000 cycle DC-13 résistive à 48 V, 50 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/CEI 60947-5-1
Adaptation pour potentiomètre	Avec, rapport 2 (1,933)
Entrée de câble	18 entrée taraudée pour presse-étoupe de câble Pg16, capacité de serrage: 10...14 mm 18 entrée taraudée pour presse-étoupe de câble Pg9, capacité de serrage: 5...8 mm
Poids du produit	1,5 kg

Environnement

Normes	EN/CEI 60947-5-1
Traitement de protection	TC
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Tenue aux chocs mécaniques	80 gn pour 11 ms
Tenue aux vibrations	> 5 gn (f= 10...60 Hz)
Degré de protection IP	IP55 se conformer à EN/CEI 60529 IP557 se conformer à NF C 20-010

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	13 cm
Largeur de l'emballage 1	15 cm
Longueur de l'emballage 1	23,5 cm
Poids de l'emballage 1	1,682 kg

Durabilité de l'offre

Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous à l'adresse	sustainability@tesensors.com
---	------------------------------

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois