

XS608B1DAM12

XS détecteur inductif inox - M8 L62mm noyable
Sn2,5mm DC2 NO - M12



Principales

Gamme de produit	Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
Nom de gamme	Universel
Type de capteur	Détecteur de proximité inductif
Nom du capteur	XS6
Forme du capteur	Cylindrique M8
Dimension	62 mm
Type de carter	Fixe
Capacité de montage du détecteur	Encastrable
Matière	Acier inoxydable
Type de signal de sortie	Numérique
Mode de raccordement	2 fils
[Sn] portée nominale	2,5 mm
Sortie logique	1 "F"
Type de circuit de sortie	CC
Raccordement électrique	Connecteur mâle M12, 4 broches
[Us] tension d'alimentation	12...48 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Pouvoir de commutation en mA	<= 100 mA CC avec protection contre les surcharges et courts-circuits
Degré de protection IP	IP67 se conformer à CEI 60529

Complémentaires

Type de filetage	M8 x 1
Face de détection	Frontal
Matière de la face avant	PPS
Matière du coffret	Acier inoxydable 303
Portée	> 0...2,5 mm
Domaine de fonctionnement	0...2 mm
Parcours différentiel	1...15% du sr
Etat LED	État sortie :1 LED (jaune)
Limites de la tension d'alimentation	10...58 V CC
Fréquence de commutation	<= 3000 Hz CC
Chute de tension maximale	<4 V (fermé)
Retard à la disponibilité maxi	10 ms
Retard réponse maximal	0,3 ms
Retard récupération maxi	0,3 ms
Marquage	CE
Longueur du filetage	40 mm
Longueur	62 mm
Poids du produit	0,015 kg

Environnement

Certifications du produit	CSA[RETURN]UL
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Tenue aux vibrations	25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,400 cm
Largeur de l'emballage 1	4,100 cm
Longueur de l'emballage 1	9,400 cm
Poids de l'emballage 1	23,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	22
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	692,000 g


Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Profil de circularité	 Informations de fin de vie
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous À l'adresse	sustainability@tesensors.com

Garantie contractuelle


Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions



Distances minimales de montage en mm


Côte à côte



e(1) 5 mm (0.20 in.)

≥


Face à face



e(2) 30 mm (1.18 in.)

≥

Face à un objet métallique




e(3) 8 mm (0.31 in.)

≥

Schémas de câblage

2 fils, non polarisé

Connecteur M12




Sortie NO



Courbes de performances

Cible d'acier standard (mm) : 8x8x1



- (1) Points de collecte
(2) Points de dépose (objet approchant latéralement)
(y) Distance de détection en mm