

XUK9LAPSMM12

XUK-Optoe. L. Sen., Reflex.-Lichtschr. polar.,
Sn 14m, 10-30 V DC, M12



Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Name der Reihe	Anwendungen Montageanlagen Anwendung für Fördertechnik
Typ des elektronischen Sensors	Optoelektronischer Sensor
Bezeichnung des Sensors	XUK
Sensorausführung	Kompakt 50 x 50
Erkennungssystem	Polarisierter Reflex
Material	Kunststoff
Typ des Ausgangssignals	Digital
Art des Versorgungsstromkreises	DC
Verdrahtungstechnik	4-drahtig
Diskreter Ausgangstyp	PNP
Diskrete Ausgangsfunktion	1S/1Ö programmierbar
Elektrische Verbindung	1 Stecker M12, 4-polig
Produktspezifische Anwendung	-
Emission	Infrarotlaser polarisierter Reflex Klasse 1
Nennschaltabstand	12 m polarisierter Reflex benötigt XUZC50HP-Reflektor

Zusatzmerkmale

Gehäusematerial	ABS/PC
Objektivmaterial	PMMA
Max. Schaltabstand	14 m polarisierter Reflex benötigt XUZC50HP-Reflektor
Ausgangstyp	Fester Zustand
Status-LED	1 LED (gelb) für Ausgangsstatus 1 LED (grün/gelb) für Stromversorgung EIN/Ausgangszustand
Nennhilfsspannung [UH,nom]	24 V DC mit Verpolungsschutz
Versorgungsspannungsgrenzen	10...30 V DC
Schaltleistung in mA	<= 100 mA (Überlast- und Kurzschlussschutz)
Taktfrequenz	<= 2000 Hz
Maximaler Spannungsabfall	<2 V
Leistungsaufnahme	<= 60 mA keine Last
Max. Verzögerung zuerst	300 ms
Max. Verzögerungsreaktion	2 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung	2 ms
Einrichten	Mithilfe der Lerntaste oder von Fernlernen
Tiefe	50 mm
Höhe	50 mm
Breite	23 mm
Produktgewicht	0,035 kg

Montage

Produktzertifizierungen	Ecolab[RETURN]CE[RETURN]cULus
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...60 °C -20...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20...80 °C
Vibrationsfestigkeit	7 gn, Amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10...55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit	30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
Schutzart (IP)	IP67 entspricht IEC 60529 IP69K entspricht DIN 40050

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,8 cm
VPE 1 Breite	9,0 cm
VPE 1 Länge	6,0 cm
VPE 1 Gewicht	48,0 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	28
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	15,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	1,729 kg

Nachhaltigkeit



Für alle Reach RoHS Anfragen kontaktieren Sie uns unter	sustainability@tesensors.com
---	--

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

- (1) Optische Achse des Empfängers
- (2) Optische Achse des Senders


Schaltpläne mit M12-Steckverbinder



- 1: (+)
- 2: ET/Verriegelung (1)
- 3: (-)
- 4: Ausgang
- BN: Braun
- WH: Weiß
- BU: Blau
- BK: Schwarz
- +UB: External Teach
- UB: Drucktastenverriegelung
- (1) ET/Verriegelung ET: External Teach, Verriegelung: Drucktastenverriegelung


Kennlinien

Überschusszuwachskurve



(X) Abstand (m)
(Y) Zuwachs

Größe des Leuchtpunkts



(X) Abstand (m)
(Y) Größe (mm)
(1) Vertikal (Y)
(2) Horizontal (X)