



Principal

Range of product	Acti9
Nombre del Producto	Acti 9 IH
Nombre Corto del Dispositivo	IH
Tipo de Producto o Componente	Interruptor temporizado mecánico
Número de canales	1
Función disponible	Conmutación de tiempo manual

Complementario

Aplicación del Dispositivo	Edificios
Tipo de carga	Tubo fluorescente en paralelo con corrección 5 x 58 W 4.7 µF Tubo fluorescente en paralelo con corrección 7 x 40 W 7 µF Tubo fluorescente en paralelo con corrección 2 x 100 W 18 µF Lámpara halógena 230 V CA 1000 W Lámpara incandescente 230 V CA 1000 W Lámpara fluocompacta 700 VA Lámpara fluorescente compacta 150 W Lámpara con LED < 2 W 30 W Lámpara con LED > 2 W 300 W
Duración de ciclo	24 h
Número máximo de conmutaciones	48 activados - 48 desactivados
Duración mínima del intervalo	15 min
Tipo de ajuste	Cambio manual de la hora
Precisión de medida	+/- 1 s/día 20 °C
Consumo de potencia en W	0.5 W
Intensidad de conmutación máxima	16 A - "250 V" CA pf = 1 4 A - "250 V" CA pf = 0.6
[Ue] tensión asignada de empleo	230...240 V CA en 50...60 Hz
Vida de la batería	10 yr
Tiempo de backup	Tiempo 150 h y programa de ahorro
Tipo de montaje	Carril DIN
Pasos de 9 mm	2
Tono de color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo
Ancho	18 mm
Altura	90 mm
Profundidad	66 mm
Peso del producto	0.101 kg

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C
Grado de protección IP	Terminales, estado 1 IP20 B

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2.400 cm
Paquete 1 Ancho	6.800 cm
Paquete 1 Longitud	10.000 cm
Paquete 1 Peso	87.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	9.350 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	1600
Paquete 3 Altura	75.000 cm
Paquete 3 Ancho	80.000 cm
Paquete 3 Longitud	120.000 cm
Paquete 3 Peso	146.192 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------